

FICHE TECHNIQUE



3500210 MopJump

Personnalisation
sur demande!



Description du produit

Permet de saisir sans contact les housses de balai, autoclavable pour Systembox EasyMop® EasyMop® GMP et MopTen

- Compatible avec Systembox EasyMop® EasyMop® GMP et réservoir en acier inoxydable MopTen
- Autoclavable



ISO	3	4	5	6	7	8
GMP		A/B	C	D		

Spécifications du produit

Désignation de l'article

MopJump

Cotation | Poids

13 x 44 x 7 cm | 664 g

Matériau

acier inoxydable 1.4404, non électropoli

Stérilité

Autoclavable (121 °C pendant 20 minutes)

Conseils d'entretien

Veuillez respecter les indications des consignes d'entretien dans les téléchargements.

Unité d'emballage | Unité de vente

1 Pièce | 1 UE

Quantité par carton

20 Pièce

Taille du carton | Poids du carton

63 x 32 x 40 cm | 13,3 kg

Cartons par palette | Dimension de la palette

15 | 120 x 80 x 220 cm

Remarque sur l'emballage

Cet article est monté sur un chariot de nettoyage. Les dimensions des cartons correspondants s'appliquent. Dans le commerce des pièces de rechange, les tailles peuvent varier selon la quantité commandée.

Numéro de tarif douanier

73262000

Pays d'origine

Allemagne

Numéro EAN

4065237021019

Accessoires compatibles

Notre service commercial se fera un plaisir de vous conseiller sur les accessoires compatibles!

Secteurs industriels



Technical
cleanrooms



Life Science



Pharmaceutical
cleanrooms



Laboratories



Touchless
operation

Hygiène

Cette classification est une recommandation sans engagement. L'utilisateur doit vérifier l'adéquation et la compatibilité avec son application. Vérifier son domaine d'application individuel. L'état du matériel doit être vérifié régulièrement; les produits endommagés doivent être remplacés immédiatement. Toutes les indications sont sans garantie. Sous réserve de modifications et de divergences.

PFENNIG Reinigungstechnik GmbH | Heubachstraße 1 | 87471 Durach | Germany
www.pfennig-reinigungstechnik.com | info@pfennig.reinigungstechnik.com | +49 (0) 831 561 22 0

Status: 08.12.2025;

